

Geradschleifer, Typ: GGS30LS



Bestelldaten

Bestellnummer	077265 GGS30LS
GTIN	4053423237399
Artikelklasse	03C

Beschreibung

Ausführung:

Kompakter, handlicher Geradschleifer für vielseitige Schleifarbeiten.

- **Constant-Electronic für konstante Drehzahl auch bei hoher Belastung.**
- **Neues Spannsystem für spielfreie Fixierung der Schleifstifte für präzises Arbeiten.**
- **Sanftanlauf und KickBack Stop: Erkennt ein Blockieren, schaltet die Maschine sofort ab.**
- **Abschaltkohlebürsten für hohen Schutz des Motors.**
- **Hohe Lebensdauer durch Direktkühlung und doppelt abgedichtete Kugellager.**
- **6-stufige Drehzahlvorwahl für unterschiedliche Materialien.**

Ideal für anspruchsvolle Metallarbeiten und das Schleifen von Stein, sogar auf engem Raum.

Lieferumfang:

Inklusive Spannzange 6 mm, 2 Spannschlüssel SW 19.

Technische Beschreibung

Gewicht	1,7 kg
Herstellerbezeichnung	GGS 30 LS
maximaler Spannzangen-Ø	6 mm
Netzfrequenz	50 Hz
elektronische Drehzahlvorwahl	ja
maximale Vibration nach EN	3 m/s ²
Drehzahlbereich	7000 - 33000 min ⁻¹

Nennspannung	230 V
Leistungsaufnahme	750 W
Energieversorgung	Netzbetrieben
Produktart	Geradschleifer