


**KOMET® Unisix® Wendeschneidplatte, BK2730, Bezeichnung Typ W29: 10-200**

**Bestelldaten**

|               |               |
|---------------|---------------|
| Bestellnummer | 237080 10-200 |
| GTIN          | 4047109101012 |
| Artikelklasse | 24T           |

**Beschreibung**
**Passend für:**

Nr. 236630; 236635; 236650

**Hinweis:**

**Die angegebenen Einsatzrichtwerte beziehen sich auf den KUB Trigon®.**

Typ: INOX

ISO-Code Wendeschneidplatte: WOEX 030204

Vorschub f in Stahl < 900 N/mm<sup>2</sup>: 0,08 mm/U

**Technische Beschreibung**

|   |                               |
|---|-------------------------------|
| Bezeichnung                                 | 10-200                        |
| Vorschub f in Stahl < 900 N/mm <sup>2</sup> | 0,08 mm/U                     |
| ISO-Code Wendeschneidplatte                 | WOEX 030204                   |
| Sorte                                       | BK2730                        |
| Typ   | INOX                          |
| Schneidstoff                                | HM                            |
| Produktart                                  | Wendeschneidplatte zum Bohren |

**Anwenderdaten**

|                              | <b>Eignung</b> | <b>V<sub>c</sub></b> | <b>ISO-Code</b> |
|------------------------------|----------------|----------------------|-----------------|
| INOX < 900 N/mm <sup>2</sup> | geeignet       | 160 m/min            | M               |
| INOX > 900 N/mm <sup>2</sup> | geeignet       | 160 m/min            | M               |
| Ti > 850 N/mm <sup>2</sup>   | geeignet       | 80 m/min             | S               |
| nass maximal                 | geeignet       |                      |                 |