

Garant**Modulare Bodenmatte, dunkelgrau gesprenkelt, Typ: D****Bestelldaten**

Bestellnummer	964460 D
GTIN	4067263137351
Artikelklasse	9GM

Beschreibung**Ausführung:**

Modulare Industrie-Arbeitsplatzmatte für mittlere bis hohe Beanspruchung, im flexiblen Verbundsystem verlegbar. Die ergonomische Gummimatte ist für trockene und nasse Geh- und Steharbeitsplätze geeignet. Die Mattenoberfläche verfügt über einen optimal abgestimmten Drehpunkt und eine sehr gute Rutsch- und Liegefestigkeit. Sehr einfach zu reinigende Oberfläche mit lichtreflektierenden Eigenschaften. Die ölbeständige Bodenmatte verfügt über eine Brandschutzklasse Bfl-s1. Durch die elastischen Eigenschaften der Gummimischung und die spezielle Geometrie auf der Rückseite hat die Matte eine besonders stoßdämpfende und aktivierende Wirkung, schützt vor ungesunder Kälte. Langlebige Matte, geeignet für den Mehrschichtbetrieb. Elektrisch ableitfähig, Oberflächenwiderstand von weniger als $10^7\Omega$. Matte ist mit einem ESD-Sicherheitslabel gekennzeichnet. An 3 Seiten abgeschrägte Kanten für stolperfreien Zugang. Eine Seite mit Puzzleverzahnung / Schwalbenschwanzverbindung. Anfang- und Endstück für Reihenverlegung.

Norm:

EN 61340-4-1, REACH-konform.

Hinweis:

Verlegbar auf befestigtem Untergrund wie Beton / Estrich, Kunstharzboden, Asphalt, Fliesen. Der Unterbau muss eben, sauber und glatt sein. Gummimatten können problemlos mit dem Messer zugeschnitten werden.

Technische Beschreibung

Brandschutzklasse	Bfl-s1
Gewicht	18,3 kg

steckbar	ja
Härte nach Shore A	55
Material	Nitrilkautschuk (NBR)
Breite	100 cm
Stärke	16 mm
Länge	132 cm
Auslegelänge	130 cm
Steh-Komfort	Anti-Ermüdung
Steh-Komfort	Anti-Rutsch
Steh-Komfort	Isolierung (Temperatur)
Stoßschutz	Fußboden
Materialeigenschaft	ölfest
Materialeigenschaft	schwer entflammbar
Farbe	dunkelgrau gesprenkelt
Produktart	Arbeitsplatzmatte