



Dreh-Wendeschneidplatte TNMG 160404, für mittlere Bearbeitung, Sorte: CA510



Bestelldaten

Bestellnummer	251582 CA510
GTIN	4960664699193
Artikelklasse	25E

Technische Beschreibung

Schnitttiefe a_p	1 - 4,5 mm
Hauptanwendung	P
Eckenradius	0,4 mm
Schnittbedingung	kontinuierlich
Spanbrecher	PS
Schnittgeschwindigkeit v_c Hauptanwendung	80 - 450 m/min
Vorschub f	0,15 - 0,6 mm/U
Sorte	CA510
Schlicht/Schrupp-Zuordnung	Schrupp-Schlichten
Schneidstoff	HM
ISO-Code Wendeschneidplatte	TNMG 160404

Anzahl Wechsel/Schneiden	6
Produktart	Wendeschneidplatte zum Drehen