

Garant**GARANT Diabolo VHM-Bohrzirkulargewindefräser 2xD, TiAlN, G: G3/8****Bestelldaten**

Bestellnummer	139527 G3/8
GTIN	4067263118084
Artikelklasse	11J

Beschreibung**Ausführung:**

Werkzeug zur **kombinierten Fertigung** von Bohrung, Fase und Gewinde **in nur einem Arbeitsgang**. Kein Vorbohren mehr erforderlich. Die innovative Stirnschneidengeometrie macht dieses Werkzeug zum Spezialist für die Gewindeherstellung in **gehärteten und schwer zerspanbaren Materialien**. Durch die **TiAlN-Hochleistungsbeschichtung** wird ein Maximum an **Standzeit** speziell in gehärteten Stählen **bis 63 HRC** erreicht. Alle Werkzeuge sind linksschneidend und geeignet für **Rechts- und Linksgewinde**.

Verwendung:

Für **zylindrisches Whitworth- Rohrgewinde** DIN-ISO 228/1 (nicht im Gewinde dichtende Verbindungen).

Hinweis:

Einsatz **grundsätzlich mit KSS-Emulsion**. (Fettanteil min 8%). Bei Stählen **>45 HRC** nur mit **Druckluft** einsetzbar!

Form HB und HE zum gleichen Preis wie HA lieferbar.

Form **HB**: mit **Nr. 139527 + 129100 HB** bestellen.

Form **HE**: mit **Nr. 139527 + 129100 HE** bestellen.

Technische Beschreibung

Anzahl Spannuten	4
Vorschub f_z in Stahl < 65 HRC	0,01 mm
Schaft-Ø D_s	12 mm
Gänge pro Zoll	19
Schneiden-Ø D_c	11,8 mm

Innenkühlung	ja
Schaftlänge L_s	44,5 mm
Gewindetiefe	37
Auskraglänge L_1	37 mm
Programmierradius	5,9 mm
Hals-Ø D_1	9,76 mm
Gesamtlänge L	83 mm
Schneidenlänge L_c	4,5 mm
Gewindegröße	G3/8
Gewindesteigung	1,337 mm
Beschichtung	TiAlN
Gewindeart	G
Gewindeart	G-LH
Flankenwinkel	55 Grad
Schneidstoff	VHM
Schaft	DIN 6535 HA mit h6
Anzahl Schneiden Z	4
Verwendung bei Bohrungsart	bis 2×D bei Grundloch
Verwendung bei Bohrungsart	bis 2×D bei Durchgangsloch
Senkstufenwinkel	90 Grad
Schneidrichtung	links
Schafttoleranz	h6
Innen-/Außenanwendung	Innen
Produktart	Bohrgewindefräser

Anwenderdaten

	Eignung	V_c	ISO-Code
Stahl < 1100 N/mm ²	geeignet	90 m/min	P
Stahl < 1400 N/mm ²	geeignet	90 m/min	P

Stahl < 55 HRC	geeignet	45 m/min	H
Stahl < 60 HRC	geeignet	40 m/min	H
Stahl < 65 HRC	bedingt geeignet	35 m/min	H
INOX < 900 N/mm ²	geeignet	60 m/min	M
INOX > 900 N/mm ²	geeignet	60 m/min	M
Ti > 850 N/mm ²	geeignet	45 m/min	S
nass maximal	geeignet		
Luft	geeignet		

Dienstleistungen

Schaftschleifen Typ HB	129100 HB
Schaftschleifen Typ HE	129100 HE