

**Knabber, Typ: 7232466****Bestelldaten**

Bestellnummer	078111 7232466
GTIN	4014586897677
Artikelklasse	03F

Beschreibung**Ausführung:**

- **Sehr günstige Betriebskosten durch hohe Standzeit von Stempel und Matrize.**
- **QuickIN Schnellwechselsystem für schnellen, werkzeuglosen Wechsel von Stempel und Matrize.**
- **Arbeitsrichtung werkzeuglos veränderbar.**

Leistungsstarker Knabber mit unbegrenzter Kurvengängigkeit für Aussparungen und Ausschnitte.

Hinweis:

Passende Akkus finden Sie unter Nr. 073851 – Nr. 073858 bzw. Starterset unter Nr. 073863 – Nr. 073867. Ladegeräte unter Nr. 073866.

Technische Beschreibung

maximale Vibration nach EN	< 2,5 m/s ²
Verpackung	Systemkoffer (L-Boxx)
Radius der kleinsten Kurve	7 mm
Schneidgeschwindigkeit	1,5 m/min
maximale Werkstoffdicke Stahl 800 N/mm ²	1,8 mm

Leistungsaufnahme	1700 W
Gewicht	3,6 kg
Netzfrequenz	50 Hz
Schnittbreite	14 mm
Hubzahl	820 min ⁻¹
Netzspannung	230 V
Energieversorgung	Netzbetrieben
maximale Werkstoffdicke Stahl 400 N/mm ²	3,5 mm
Herstellerbezeichnung	BLK 3.5E
Produktart	Knabber