

**Knabber, Typ: 7232476****Bestelldaten**

| | |
|---------------|----------------|
| Bestellnummer | 078111 7232476 |
| GTIN | 4014586897714 |
| Artikelklasse | 03F |

Beschreibung**Ausführung:**

- **Sehr günstige Betriebskosten durch hohe Standzeit von Stempel und Matrize.**
- **QuickIN Schnellwechselsystem für schnellen, werkzeuglosen Wechsel von Stempel und Matrize.**
- **Arbeitsrichtung werkzeuglos veränderbar.**

Leistungsstarker Knabber für schwere Demontage- und Schneidarbeiten.

Hinweis:

Passende Akkus finden Sie unter Nr. 073851 – Nr. 073858 bzw. Starterset unter Nr. 073863 – Nr. 073867. Ladegeräte unter Nr. 073866.

Technische Beschreibung

| | |
|---|-----------------------|
| Verpackung | Systemkoffer (L-Boxx) |
| Gewicht | 3,8 kg |
| Leistungsaufnahme | 1700 W |
| Hubzahl | 820 min ⁻¹ |
| Herstellerbezeichnung | BLK 5.0 |
| maximale Werkstoffdicke Stahl 400 N/mm ² | 5 mm |

| | |
|--|-----------------------|
| Radius der kleinsten Kurve | 90 mm |
| Netzspannung | 230 V |
| Netzfrequenz | 50 Hz |
| maximale Vibration nach EN | $< 2,5 \text{ m/s}^2$ |
| Schneidgeschwindigkeit | 1,3 m/min |
| Energieversorgung | Netzbetrieben |
| maximale Werkstoffdicke Stahl 800 N/mm^2 | 2,5 mm |
| Schnittbreite | 8 mm |
| Produktart | Knabber |