

**metabo**

**Schlagbohrmaschine, Typ: SBE800-2**



### Bestelldaten

Bestellnummer	075710 SBE800-2
GTIN	4061792248243
Artikelklasse	03D

### Beschreibung

#### Ausführung:

#### Schlagbohren mit hohem Anwenderschutz.

Die Schlagbohrmaschinen sind mit der Metabo S-automatic Sicherheitskupplung ausgerüstet. Beim Blockieren des Bohrers wird der Antrieb sofort mechanisch entkoppelt, um das Rückdrehmoment auf den Anwender zu minimieren.

- **Metabo Marathon-Motor mit Staubschutz für lange Lebensdauer.**
- **Spindel mit Innensechskant für Schrauber-Bits ermöglicht den Einsatz ohne Bohrfutter.**

Stellrad zur Vorwahl der Drehzahl.

#### Lieferumfang:

Inklusive Schnellspannfutter, Zusatzhandgriff, Bohrtiefenanschlag und Kunststoffkoffer.

### Technische Beschreibung

Verpackung	Transportkoffer
Gewicht	2,3 kg
maximaler Spiralbohr-Ø in Beton	20 mm
maximale Drehzahl 1. Gang	1200 min <sup>-1</sup>
maximaler Spiralbohr-Ø in Stahl	8 mm

## Datenblatt

maximaler Spiralbohr-Ø in Stahl	13 mm
maximale Drehzahl 2. Gang	3200 min <sup>-1</sup>
maximales Drehmoment	10 Nm
maximales Drehmoment	26 Nm
Leistungsaufnahme	800 W
Bohrfutter-Spannbereich	1,5 - 13 mm
Herstellerbezeichnung	SBE 800-2
maximaler Spiralbohr-Ø in Holz	25 mm
maximaler Spiralbohr-Ø in Holz	40 mm
maximale Schlagzahl	51200 min <sup>-1</sup>
Produktart	Schlagbohrmaschine