

Garant**Feinspindelset Ø 9,75 – 30,1 mm, Anbindung: HW63****Bestelldaten**

Bestellnummer	237581 HW63
GTIN	4045197607768
Artikelklasse	29W

Beschreibung**Ausführung:**

Mit Spindelkopf Nr. 237591, Bohrstangen und Zubehör im Koffer. **Einstellgenauigkeit 0,01 mm pro Teilstrich / über Nonius 0,002 mm im Ø.**

Ø-Einstellung mit geringstem Umkehrspiel.

Für Ø 9,75 – 30,1 mm

Verwendung:

Für Ausdrehstähle mit Schaft-Ø 16 mm und Feinbohrbrücken. Mit ISO-Wendepplatten **Typ CC..0602...**

Lieferumfang:

1 Spindelkopf: Nr. 237591 HW63

je 1 Bohrstange (max. Ausdrehlänge): Nr. 237630 Ø 9,75 – 15,1 mm (30 mm); Nr. 237632 Ø 14,75 – 20,1 mm (51 mm);

Nr. 237634 Ø 19,75 – 25,1 mm (72 mm); Nr. 237636 Ø 24,75 – 30,1 mm (82 mm).

1 Wendepplattenhalter zur Brücke: Nr. 237564 06

1 Wendepplatte: Nr. 260052 Gr. CU7010 (CCMT 060204)

Ersatzteil:

Wendeplattenschraube Nr. 219830.

Empfehlung:

Vorzugsweise mit Wendepplatten Nr. 237695 und Nr. 237696.

Technische Beschreibung

Anbindung	HW63
Innenkühlung	ja
Produktart	Spindelwerkzeug

Zubehör

SpindelkopfØ 9,75 – 88,1 mm Anbindung HW63	237591 HW63
Bohrstange	237634
CC.T 060204 Sorte CU7010	260052 CU7010
Bohrstange	237636
Bohrstange	237630
Bohrstange	237632
Set ohne AufnahmeØ 9,75 – 30,1 mm	237598