

**Garant**
**eco-Klemmdrehhalter MVJNL 93°, für Wendeschneidplatten VN., links,  
Schaft- / Plattengröße: 20/16mm**

**Bestelldaten**

Bestellnummer	251703 20/16
GTIN	4045197650993
Artikelklasse	21U

**Beschreibung**
**Ausführung:**

Mit interner Kühlmittelzufuhr zur Schneide. Durch Kühlung mittels Präzisionsdüsen wird die thermische Belastung zielgerichtet und effizient reduziert, da der Kühlmittelstrahl optimal zwischen Span und Schneidkante ausgerichtet ist. Für eine höhere Produktivität, längere Standzeit und erhöhte Prozesssicherheit.

**Hinweis:**

Kühlmittelübergabe nur in Verbindung mit GARANT eco-System-Aufnahmen Nr. 317900 – 319886 möglich.

Innenkühlung: ja

ISO-Code Halter: MVJNR/L 2025X16

passende Wendeschneidplatte: VN.. 1604..

Funktionsbreite L<sub>4</sub>: 32 mm

Kopflänge L<sub>1</sub>: 46 mm

Gesamtlänge L: 105 mm

Unterlegplatte: 259031 1

**Technische Beschreibung**

Unterlegplatte	259031 1
Spannpratze	259038 3
passende Wendeschneidplatte	VN.. 1604..
Plattengröße	16 mm

Schraube für Spannpratze	259021 2
Funktionsbreite L <sub>4</sub>	32 mm
Schraube für Unterlegplatte	259025 9
Schaftgröße	20 mm
ISO-Code Halter	MVJNR/L 2025X16
Kopflänge L <sub>1</sub>	46 mm
Gesamtlänge L	105 mm
Einsatzart	links
Norm	DIN ISO 5610
Innenkühlung	ja
Einstellwinkel κ	93 Grad
Produktart	Klemmdrehhalter

## Zubehör

Drehmoment-Schraubendrehermit Skala, Wechselklingenaufnahme maximales Drehmoment 500 cN·m	659906 500
Spannpratze Typ 3	259038 3
Unterlegplatte Typ 1	259031 1
Schraube für Spannpratze Typ 2	259021 2
PrecisionBit für Sechskant, Schaft E 6,3 Sechskant 2 mm	674242 2
Schraube für Unterlegplatte Typ 9	259025 9