

**KOMET® Unisix® Wendeschneidplatte, BK2730, Bezeichnung Typ W29: 34-200****Bestelldaten**

Bestellnummer	237080 34-200
GTIN	4047109101043
Artikelklasse	24T

**Beschreibung****Passend für:**

Nr. 236650; 236660; 236685; 236686

**Hinweis:****Die angegebenen Einsatzrichtwerte beziehen sich auf den KUB Trigon®.**

Typ: INOX

ISO-Code Wendeschneidplatte: WOEX 06T304

Vorschub f in Stahl < 900 N/mm<sup>2</sup>: 0,15 mm/U**Technische Beschreibung**

Bezeichnung	34-200
Vorschub f in Stahl < 900 N/mm <sup>2</sup>	0,15 mm/U
ISO-Code Wendeschneidplatte	WOEX 06T304
Sorte	BK2730
Typ	INOX
Schneidstoff	HM
Produktart	Wendeschneidplatte zum Bohren

**Anwenderdaten**

	<b>Eignung</b>	<b>V<sub>c</sub></b>	<b>ISO-Code</b>
INOX < 900 N/mm <sup>2</sup>	geeignet	160 m/min	M
INOX > 900 N/mm <sup>2</sup>	geeignet	160 m/min	M
Ti > 850 N/mm <sup>2</sup>	geeignet	80 m/min	S
nass maximal	geeignet		