




## KOMET® Unisix® Wendeschneidplatte, BK7710, Bezeichnung Typ W29: 24-110



### Bestelldaten

Bestellnummer	236980 24-110
GTIN	4047109085695
Artikelklasse	24T

### Beschreibung

#### Passend für:

Nr. 236630; 236635; 236650; 236660; 236685; 236686

#### Hinweis:

**Die angegebenen Einsatzrichtwerte beziehen sich auf den KUB Trigon®.**

Typ: Alu; CuZn

ISO-Code Wendeschneidplatte: WOEX 05T304

Vorschub f in Stahl < 900 N/mm<sup>2</sup>: 0,14 mm/U

### Technische Beschreibung

Bezeichnung	24-110
Vorschub f in Stahl < 900 N/mm <sup>2</sup>	0,14 mm/U
ISO-Code Wendeschneidplatte	WOEX 05T304
Sorte	BK7710
Typ	Alu; CuZn
Schneidstoff	HM
Produktart	Wendeschneidplatte zum Bohren

## Anwenderdaten

	<b>Eignung</b>	<b>V<sub>c</sub></b>	<b>ISO-Code</b>
Alu Kunststoffe	geeignet	600 m/min	N
Alu (kurzspanend)	geeignet	300 m/min	N
Alu > 10% Si	geeignet	250 m/min	N
CuZn	geeignet	300 m/min	N
Graphit, GFK, CFK	bedingt geeignet	150 m/min	N
nass maximal	geeignet		
trocken	bedingt geeignet		