KYOCERA

Dreh-Wendeschneidplatte TNMG 160408, für mittlere Bearbeitung, Sorte: KW10



Bestelldaten

Bestellnummer	251583 KW10
GTIN	4960664220861
Artikelklasse	25E

Beschreibung

TNMG 160408 KW10 Sorte: KW10
Spanbrecher: AH
Schnitttiefe a_p: 1 - 4 mm
Vorschub f: 0,1 - 0,35 mm/U
Schnittgeschwindigkeit v_c Hauptanwendung: 60 - 400 m/min

Technische Beschreibung

Hauptanwendung	N
Schnittgeschwindigkeit v_c Hauptanwendung	60 - 400 m/min
Vorschub f	0,1 - 0,35 mm/U
Schnittbedingung	leicht unterbrochen
Spanbrecher	AH
Schnitttiefe a_p	1 - 4 mm
Eckenradius	0,8 mm

Sorte	KW10
Schlicht/Schrupp-Zuordnung	Schrupp-Schlichten
Schneidstoff	HM
ISO-Code Wendeschneidplatte	TNMG 160408
Anzahl Wechsel/Schneiden	6
Produktart	Wendeschneidplatte zum Drehen