

Garant**Dreh-Wendeschneidplatte DC.T 11T304, für mittlere Bearbeitung, Sorte: CB7010****Bestelldaten**

| | |
|---------------|---------------|
| Bestellnummer | 260462 CB7010 |
| GTIN | 4045197669605 |
| Artikelklasse | 21G |

Beschreibung

DC.T 11T304 CB7010 Sorte: CB7010

Spanbrecher: SM

Toleranz: M

Schnitttiefe a_p : 0,2 - 2 mmVorschub f : 0,1 - 0,3 mm/USchnittgeschwindigkeit v_c Hauptanwendung: 90 - 240 m/min**Technische Beschreibung**

| | |
|---|----------------|
| Hauptanwendung | P |
| Schnittgeschwindigkeit v_c Nebenanwendung | 70 - 180 m/min |
| Eckenradius | 0,4 mm |
| Schnittbedingung | kontinuierlich |
| Schnitttiefe a_p | 0,2 - 2 mm |
| Spanbrecher | SM |

| | |
|---|-------------------------------|
| Schnittgeschwindigkeit v_c Hauptanwendung | 90 - 240 m/min |
| Nebenanwendung | M |
| Vorschub f | 0,1 - 0,3 mm/U |
| Sorte | CB7010 |
| Schlicht/Schrupp-Zuordnung | Schrupp-Schlichten |
| Schneidstoff | Cermet |
| ISO-Code Wendeschneidplatte | DCMT 11T304 |
| Anzahl Wechsel/Schneiden | 2 |
| Toleranz | M |
| Produktart | Wendeschneidplatte zum Drehen |