

**Dreh-Wendeschneidplatte DCMT 070202, für mittlere Bearbeitung, Sorte: CA525****Bestelldaten**

Bestellnummer	260481 CA525
GTIN	4960664680061
Artikelklasse	25E

Technische Beschreibung

Eckenradius	0,2 mm
Schnittgeschwindigkeit v_c Hauptanwendung	80 - 330 m/min
Spanbrecher	GK
Schnittbedingung	leicht unterbrochen
Hauptanwendung	P
Vorschub f	0,1 - 0,3 mm/U
Schnitttiefe a_p	0,5 - 3 mm
Sorte	CA525
Schlicht/Schrupp-Zuordnung	Schrupp-Schlichten
Schneidstoff	HM
ISO-Code Wendeschneidplatte	DCMT 070202

Anzahl Wechsel/Schneiden	2
Toleranz	M
Produktart	Wendeschneidplatte zum Drehen