



Dreh-Wendeschneidplatte DCMT 070208, für mittlere Bearbeitung, Sorte: CA525



Bestelldaten

Bestellnummer	260486 CA525
GTIN	4960664680085
Artikelklasse	25E

Beschreibung

DCMT 070208 CA525 Sorte: CA525

Spanbrecher: GK

Toleranz: M

Schnitttiefe a_p : 0,5 - 3 mm

Vorschub f : 0,1 - 0,3 mm/U

Schnittgeschwindigkeit v_c Hauptanwendung: 80 - 330 m/min

Technische Beschreibung

Eckenradius	0,8 mm
Schnittbedingung	leicht unterbrochen
Spanbrecher	GK
Vorschub f	0,1 - 0,3 mm/U
Hauptanwendung	P
Schnittgeschwindigkeit v_c Hauptanwendung	80 - 330 m/min

Schnitttiefe a_p	0,5 - 3 mm
Sorte	CA525
Schlicht/Schrupp-Zuordnung	Schrupp-Schichten
Schneidstoff	HM
ISO-Code Wendeschneidplatte	DCMT 070208
Anzahl Wechsel/Schneiden	2
Toleranz	M
Produktart	Wendeschneidplatte zum Drehen