

Garant
Feinverstellkopf HW, Anbindung: HW50

Bestelldaten

Bestellnummer	237600 HW50
GTIN	4045197675972
Artikelklasse	29W

Beschreibung
Ausführung:
Zustellgenauigkeit 0,002 mm im Ø über Nonius.
Verwendung:

Vorzugsweise mit Wendeplatte Nr. 237695 – 237698.

Mit Aufnahme Nr. 237651 – 237656.

Hinweis:

Wendeplattenhalter 237604 5 für Erweiterung auf Ø-Bereich von 84,9 bis 105,1.

Wendeplattenhalter 237604 5 für Erweiterung auf Ø-Bereich von 104,9 bis 134,1.

Wendeplattenhalter 237604 5 für Erweiterung auf Ø-Bereich von 104,9 bis 134,1.

Technische Beschreibung

Anbindung	HW50
Nutzlänge L ₁	90 mm
passende Wendeschneidplatte	CC..09T3..
Wendeplattenschraube	237606 Gr. 2
Spindelbereich-Ø	66,9 - 87,1 mm
Innenkühlung	ja
Produktart	Spindelwerkzeug

