

**Garant****Stufenbohrer HSS, TiAlN, Schneiden-Ø: MFmm****Bestelldaten**

Bestellnummer	118324 MF
GTIN	4067263124689
Artikelklasse	11C

**Beschreibung****Ausführung:**

Mit zylindrischem Anbohrer, Ø-Zahlen in der Nut. Schaft zusätzlich mit 3 Flächen. Stufenbohrer spiralisiert für optimale Spanabfuhr und Hochleistungsbeschichtung für hohe Verschleißfestigkeit. Kombi-Stufenbohrer (Kern- **und** Durchgangsloch) **für metrische Feingewinde** (nach DIN 60423) M12×1,5; M16×1,5; M20×1,5; M25×1,5; M32×1,5; M40×1,5

**Verwendung:**

Bohren und Entgraten, maximale Materialstärke = Stufenhöhe (siehe Tabelle).

**Technische Beschreibung**

Stufenhöhe	4 mm
Schaft-Ø	12 mm
Gesamtlänge	94 mm
Beschichtung	TiAlN
Schneidstoff	HSS
Norm	Werksnorm
Schaft	Drei-Spannflächenschaft
Farbring	ohne
Produktart	Stufenbohrer

**Anwenderdaten**

	Eignung	V <sub>c</sub>	ISO-Code
--	---------	----------------	----------

Stahl < 500 N/mm <sup>2</sup>	geeignet
Stahl < 750 N/mm <sup>2</sup>	geeignet
Stahl < 900 N/mm <sup>2</sup>	geeignet
INOX < 900 N/mm <sup>2</sup>	bedingt geeignet
Öl	geeignet
nass maximal	geeignet
trocken	bedingt geeignet