



Einhand-Rohrbieger-Set im Stahlblechkasten, Typ: 1



Bestelldaten

Bestellnummer	821201 1
GTIN	4039976026369
Artikelklasse	84C

Beschreibung

Ausführung:

Robuster Biegeantrieb aus Alu-Druckguss mit mechanischem Zahnstangenvorschub (Schnellvorschub und Schnellrücklauf), einem Universal-Gleitstückträger inklusive Gleitstück und Biegesegmenten aus glasfaserverstärktem Polyamid. Biegewinkel bis 180° möglich.

Verwendung:

Zum Biegen von weichen Kupferrohren, auch ummantelt, ummantelte Stahlrohre des Pressfitting-Systems mapress C-Stahl, Präzisionsstahlrohre DIN2391 – 2394 weich, blank oder ummantelt sowie Verbundrohre der Pressfitting-Systeme.

Inhalt:

Biegeantrieb: 1 St.

Universalgleitstück: 1 St.

Je 1 Biegesegment für Rohr-Außen-Ø: Gr. 12; 15; 18; 22 mm

Biegeradius (Mitte Rohr): Gr. 36; 55; 72; 86 mm

Technische Beschreibung

maximaler Biegewinkel	180 Grad
Produktart	Biegeapparat

