



Akku-Schlagbohrschrauber, Typ: 7104076H3



Bestelldaten

| | |
|---------------|------------------|
| Bestellnummer | 070100 7104076H3 |
| GTIN | |
| Artikelklasse | 03F |

Beschreibung

Ausführung:

2-Gang-Akku-Schlagbohrschrauber mit bürstenlosem Motor.

- **Elektronische Drehzahlregelung für sanftes und sicheres Anbohren und Schrauben, Rechts-/Links-Lauf.**
- **2-Gang Vollmetall-Getriebe mit zuschaltbarem Schlagwerk für Bohren in Metall, Stein und Mauerwerk.**
- **Mehrstufige Drehmomenteinstellung und abnehmbares Bohrfutter.**
- **Inklusive QuickIN Vollmetall-Bohrfutter (120 Nm) mit hartmetallbestückten Spannbacken und hohen Spannkräften.**
- **FEIN SafetyCell Technology. Schützt den Akku und die Maschine vor Überlastung, Überhitzung und Tiefentladung.**

Lieferumfang:

Inklusive 1× QuickIN Bohrfutter (120 Nm), 1× Gürtelclip, 1× L-BOXX.

Hinweis:

Passende Akkus und Ladegeräte finden Sie unter Nr. 073851 – 073866.

Technische Beschreibung

| | |
|---|------------|
| passender Akku – Lieferant/Akkutyp/Spannung | Bosch 18 V |
|---|------------|

| | |
|--|---------------------------|
| Motorbauweise | Bürstenlos |
| Gewicht | 1,8 kg |
| maximaler Spiralbohr-Ø in Holz | 50 mm |
| maximaler Spiralbohr-Ø in Beton | 13 mm |
| Akkuart | Lithium-Ion |
| Akkuspannung | 18 V |
| Akkukapazität | 4 Ah |
| maximale Vibration nach EN ohne Schlagbohrfunktion | <2,5 m/s ² |
| typische Verwendung | Heavy Duty |
| maximale Drehzahl 2. Gang | 2000 min ⁻¹ |
| maximales Drehmoment weich | 38 Nm |
| maximale Drehzahl 1. Gang | 0 - 450 min ⁻¹ |
| maximaler Spiralbohr-Ø in Stahl | 13 mm |
| Schnellspannfutter Spannbereich | 1,5 - 13 mm |
| maximale Vibration nach EN mit Schlagbohrfunktion | 13 m/s ² |
| Herstellerbezeichnung | ASB 18 Q AS |
| Verpackung | Systemkoffer (L-Boxx) |
| Energieversorgung | Akkubetrieben |
| maximales Drehmoment hart | 60 Nm |
| Produktart | Schlagbohrschrauber |

Zubehör

| | |
|--|------------|
| Li-Ionen Akku Akkutyp, Akkuspannung B18 V | 073851 B18 |
| Li-Ionen Akku Akkutyp, Akkuspannung B18 V | 073853 B18 |
| Li-Ionen Akku Akkutyp, Akkuspannung B18 V | 073854 B18 |
| Li-Ionen AkkuProCore Akkutyp, Akkuspannung C18 V | 073856 C18 |
| Li-Ionen AkkuProCore Akkutyp, Akkuspannung C18 V | 073857 C18 |

| | |
|---|------------|
| Li-Ionen AkkuProCore Akkutyp, Akkuspannung C18 V | 073858 C18 |
| Li-Ionen AkkuProCore+ Akkukapazität 8 Ah | 073860 8 |
| Akku-Starter-SetProCore+ Akkukapazität 8 Ah | 073861 8 |
| Akku-Starter-SetProCore Akkutyp, Akkuspannung C18 V | 073863 C18 |
| Akku-Starter-SetProCore Akkutyp, Akkuspannung C18 V | 073865 C18 |
| Akku-Starter-SetProCore Akkutyp, Akkuspannung C18 V | 073867 C18 |