



Akku-Schlagschrauber 12V/18V, geeignet für Heavy Duty, Typ: 71151261



Bestelldaten

Bestellnummer	074000 71151261
GTIN	4014586898902
Artikelklasse	03F

Beschreibung

Ausführung:

Leistungsstarke Akku-Schlagschrauber mit **bürstenlosem Motor und Drehmomenteinstellung in 6 Stufen**. Robustes Vollmetall-Schlaggetriebe und ergonomische Handhabung durch Softauflage.

- **Bürstenloser FEIN PowerDrive Motor mit 30% höherem Wirkungsgrad und langer Lebensdauer.**
- **Sichere Verbindung der Schlagnuss am Abtriebsvierkant durch Kraft- und Formschluss.**

Lieferumfang:

Ohne Akku und ohne Ladegerät, mit L-BOXX, 1× Gürtelclip, 1× Bithalter.

Hinweis:

Passende Akkus, Ladegeräte und Startersets finden Sie unter Nr. 073851– 073866.

Technische Beschreibung

maximale Vibration nach EN	12,9 m/s ²
Verpackung	Systemkoffer (L-Boxx)
Werkzeugaufnahme Antriebsprofil	Außenvierkant

typische Verwendung	Heavy Duty
Anzahl enthaltener Akkus	0
Akkuart	Lithium-Ion
Energieversorgung	Akkubetrieben
Akkuspannung	18 V
Gewicht	3,1 kg
maximaler Schrauben-Ø (8,8 – 12,9)	M27
passender Akku – Lieferant/Akkutyp/Spannung	Bosch 18 V
Herstellerbezeichnung	ASCD 18-1000 W34 AS
Werkzeugaufnahme Abmessung	3/4 Zoll
Schlagzahl	0 - 2200 min ⁻¹
maximales Drehmoment	1050 Nm
Produktart	Schlagschrauber

Zubehör

Li-Ionen Akku Akkutyp, Akkuspannung B18 V	073851 B18
Akku-Ladegerät Typ 1880CV	073866 1880CV
Akku-Ladegerät Typ GAL18160C	073866 GAL18160C
Akku-Ladegerät Typ GAL18V6-80	073866 GAL18V6-80