



Akku-Schlagschrauber 12V/18V, geeignet für Heavy Duty, Typ: 71151161



Bestelldaten

Bestellnummer	074000 71151161
GTIN	4014586898896
Artikelklasse	03F

Beschreibung

Ausführung:

Leistungsstarke Akku-Schlagschrauber mit **bürstenlosem Motor und Drehmomenteinstellung in 6 Stufen**. Robustes Vollmetall-Schlaggetriebe und ergonomische Handhabung durch Softauflage.

- **Bürstenloser Motor mit 30% höherem Wirkungsgrad und langer Lebensdauer.**
- **1/4 Zoll Innensechskant Werkzeugaufnahme zur Aufnahme von Bits und Steckschlüsseinsätze.**
- **10% höheres Drehmoment im Linkslauf zum Lösen extrem festsitzender Schrauben.**

Lieferumfang:

Ohne Akku und ohne Ladegerät, mit L-BOXX. 1× Gürtelclip, 1× Bithalter.

Hinweis:

Passende Akkus, Ladegeräte und Startersets finden Sie unter Nr. 073851– 073866.

Technische Beschreibung

maximales Drehmoment	210 Nm
Verpackung	Systemkoffer (L-Boxx)

Akkuart	Lithium-Ion
Energieversorgung	Akkubetrieben
passender Akku – Lieferant/Akkutyp/Spannung	Bosch 18 V
Werkzeugaufnahme Abmessung	1/4 Zoll
Akkuspannung	18 V
Werkzeugaufnahme Antriebsprofil	HEX
Anzahl enthaltener Akkus	0
Gewicht	1,2 kg
typische Verwendung	Heavy Duty
maximaler Schrauben-Ø (8,8 – 12,9)	M18
maximale Vibration nach EN	6 m/s ²
Herstellerbezeichnung	ASCD 18-200 W4 AS
Schlagzahl	0 - 3000 min ⁻¹
Produktart	Schlagschrauber

Zubehör

Li-Ionen Akku Akkutyp, Akkuspannung B18 V	073851 B18
Akku-Ladegerät Typ 1880CV	073866 1880CV
Akku-Ladegerät Typ GAL18160C	073866 GAL18160C
Akku-Ladegerät Typ GAL18V6-80	073866 GAL18V6-80