

Mitutoyo**Digitaler Messschieber-SET mit AOS-System, Messbereich 150 mm, Anzahl Messschieber: 3****Bestelldaten**

Bestellnummer	412633 3
GTIN	4067263132868
Artikelklasse	44A

Beschreibung**Ausführung:**

Messergebnis wird über gut ablesbare Ziffern (Höhe 9 mm) angezeigt. Das elektromagnetische Messsystem **AOS (Advanced Onsite Sensor)** bietet gesteigerten Schutz gegen Wasser und Staub.

- **Absolutmaßstab, kein Nullen notwendig, dadurch schneller und sicherer messen.**
- **Geringer Stromverbrauch (20000 Stunden kontinuierliche Benutzung), Batterie-Kontrollanzeige.**

Lieferumfang:

Inklusive 1 Batterie Nr. 081560 Gr. 357. Set bestehend aus 3× Nr. 412632 Gr.150.

Sonderzubehör:

Batteriefachdeckel Nr. 412239 Gr. B.

Technische Beschreibung

Kalibrierung	A1
Norm	ISO 13385
Energieversorgung	Batteriebetrieben
Tiefenmaß vorhanden	ja
Ziffernhöhe LCD-Display	9 mm
Messbereich	0 - 150 mm
Tiefenmaß	eckig 3,7×1,4

Anzahl enthaltener Batterien	1
Messabweichung E MPE	±0,02 mm
Ablesung	0,01 mm
Betriebsdauer	20000 h
Schnabellänge	40 mm
Artikel Nr. enthaltene Batterien / Akkus	081560 357
Messverfahren des Messgeräts	elektromagnetisches induktives Verfahren
Messtechnik	digital
Werkstoff	Edelstahl, INOX
alle Teile	gehärtet
Verpackung	stabile Box
Produktart	Universal-Messschieber

Dienstleistungen

Kalibrierung Messschieber / Tiefenmessschieber maximaler Messbereich 3X200 mm	021000 3X200
DAkkS-Kalibrierung Messschieber / Tiefenmessschieber maximaler Messbereich 3X200 mm	021010 3X200

Zubehör

Batteriefachdeckel Typ B	412239 B
Tiefenmaßhalter, Metall mit 2 Schrauben	412120
Knopfzelle / Sonderbatterie Batterietyp 357	081560 357