

Mahr**Digitaler Messschieber-SET IP67 mit rundem Tiefenmaß, Messbereich 150 mm, Anzahl Messschieber: 10****Bestelldaten**

Bestellnummer	412735 10
GTIN	4067263132899
Artikelklasse	43A

Beschreibung**Ausführung:**

Gut ablesbare, kontraststarke LCD-Anzeige. Induktives, wasserfestes Messsystem mit Reference-Lock-Funktion. Die Messflächen sind feinstgeläppt.

Funktion:

IP67: Es besteht Schutz gegen zeitweises Eintauchen in Wasser und Schutz gegen Eindringen von Staub (staubdicht), sowie vollständiger Berührungsschutz.

Lieferumfang:

3x Messschieber Nr. 412731 Gr. 150.

Inklusive 1 Batterie Nr. 081560 Gr. CR2032. Set bestehend aus 10x Nr. 412731 Gr.150.

Technische Beschreibung

Norm	ISO 13385
Schnabellänge	40 mm
Messabweichung E MPE	$\pm 0,03$ mm
Ablesung umschaltbar	mm / Inch
Messbereich	0 - 150 mm
Artikel Nr. enthaltene Batterien / Akkus	081560 CR2032

Ablesung	0,0005 Zoll
Kalibrierung	A1
Energieversorgung	Batteriebetrieben
Messwertsicherung	MAHR Reference-Lock-System
Anzahl enthaltener Batterien	1
Tiefenmaß	Ø 1,6
Tiefenmaß vorhanden	ja
IP-Schutzart	IP 67
Ablesung	0,01 mm
Messtechnik	digital
Werkstoff	Edelstahl, INOX
alle Teile	gehärtet
Verpackung	stabile Box
Produktart	Universal-Messschieber

Dienstleistungen

KalibrierungMessschieber / Tiefenmessschieber maximaler Messbereich 10X200 mm	021000 10X200
DAkkS-KalibrierungMessschieber / Tiefenmessschieber maximaler Messbereich 10X200 mm	021010 10X200

Zubehör

Knopfzelle / Sonderbatterie Batterietyp CR2032	081560 CR2032
--	---------------