

metabo**Kantenfräse handgeführt, Typ: KFMV17-15F****Bestelldaten**

Bestellnummer	078126 KFMV17-15F
GTIN	4061792261815
Artikelklasse	03D

Beschreibung**Ausführung:**

Metall-Kantenfräse für Fasenhöhen bis 15 mm zur Schweißnahtvorbereitung.

- **Werkzeuglose Frästiefeneinstellung in 0,1 mm Schritten. (Von 0 mm – 15 mm)**
- **Präzise Einstellung des Fasenwinkels.**
- **Kontrolliertes Arbeiten durch großflächige Führungsplatten.**
- **Elektronischer Überlastschutz, Sanftanlauf und Wiederanlaufschutz.**

One-touch Controller. Patentierte, werkzeuglose Frästiefeneinstellung in 0,1 mm Schritten. Rastpunkte für kurze Einstellzeiten, gegen ungewolltes Verstellen der Frästiefe beim Arbeiten. Präzise Einstellung des Fasenwinkels direkt über die Führungsplatten. Universeller Fräskopf mit drei Hartmetall-Wendeplatten für alle Fasenwinkel von 0 - 90°. Kontrolliertes Arbeiten durch großflächige Führungsplatten. Anschlagrolle zur Führung an Rohren für einfache Schweißnahtvorbereitung. Werkzeuglos verstellbarer Bügelhandgriff für sichere und gleichmäßige Führung. Metabo Marathon-Motor mit patentiertem Staubschutz für lange Lebensdauer. Vario-Constamatic (VC)-Vollwellenelektronik mit Stellrad, zum Arbeiten mit materialgerechten Drehzahlen, die unter Last nahezu konstant bleiben. Elektronischer Überlastschutz, Sanftanlauf und Wiederanlaufschutz. Schutz des Anwenders durch seitliche Bleche zum Ableiten der Späne. Mit metaBOX, der intelligenten Lösung für Transport und Aufbewahrung Abbildung stellvertretend.

Zur Herstellung von Fasen und Radien an Flachmaterialien, Blechen und Behältern, von Innen- und Außenkanten, Konturverläufen sowie zum Abrunden von Bohrungen.

Lieferumfang:

3 Hartmetall-Wendeplatten Universal, Anschlagrolle, 2 Schraubendreher, Maulschlüssel SW 10, Bügelgriff, metaBox. 3 Hartmetall-Wendeplatten Universal, Anschlagrolle, Bügelgriff und metaBOX 185 L.

Hinweis:

Erforderliche Zubehöre finden Sie unter Nr. 078132 und 078134.

Technische Beschreibung

Leerlaufdrehzahl	6200 - 12000 min ⁻¹
max. Fasenhöhe 45°	15
Fasenwinkel	0 - 90 Grad
Abstufung Frästiefeneinstellung	0,1 mm
Nennspannung	230 V
Nennleistung	1700 W
max. Fasenbreite 45°	21
Gewicht	6,3 kg
Energieversorgung	Netzbetrieben
Abgabeleistung	880 W
Kabellänge	3,9 m
Leistungsaufnahme	1700 W
Auflagescheiben-Ø	100 mm
Verpackung	Metabox
Produktart	Fräse

Zubehör

Akku-Kantenfräsehandgeführt Typ AKFH18-5AS

078123 AKFH18-5AS