



Akku-Schlagschrauber 18V, Typ: M18FID3



Bestelldaten

Bestellnummer	074010 M18FID3
GTIN	4058546376598
Artikelklasse	03L

Beschreibung

Ausführung:

Robuste, **leistungsstarke FUEL™ Akku-Schlagschrauber** mit **bürstenlosem POWERSTATE™ EC-Motor**, lange Motorlebensdauer und hohe Energieeffizienz. Stabiles **Metallgetriebegehäuse** und ergonomischem **Mittelhandgriff mit Softauflage**. Akku-Ladestandsanzeige, LED-Beleuchtung des Arbeitsbereichs. Mit Rechts- / Links-Lauf und elektronischer Drehzahlsteuerung. **REDLINK PLUS™-Elektronik** – einzigartiges Leistungsmanagement:

- **Mit Systemkommunikation Antriebsmaschine – Akku.**
 - **Mit Überlastungsschutz für längere Lebensdauer von Akku, Motor und Getriebe.**
- DRIVE CONTROL™ ermöglicht schnellen Wechsel zwischen 4 Schaltstufen mit verschiedenen Drehzahl- und Drehmoment-Einstellungen. **M18 FUEL™ 1/4 Zoll Hex Akku-Schlagschrauber.**
- **Extrem kompakt mit nur 113mm Länge.**
 - **DRIVE CONTROL ermöglicht Ihnen einen schnellen Wechsel zwischen 4 Schaltstufen mit verschiedenen Drehzahl- und Drehmoment- Einstellungen.**
 - **Verbesserte Ausleuchtung der Arbeitsstelle durch 3 LEDs.**

Ausführung Werbetext:

Robuste, **leistungsstarke FUEL™ Akku-Schlagschrauber** mit **bürstenlosem POWERSTATE™ EC-Motor**, Lange Motorlebensdauer und hohe Energieeffizienz.

Hinweis:

Passende Ersatzakkus und Zubehör finden Sie ab Nr. 073808.

Technische Beschreibung

Schlagzahl 3. Stufe	0 - 4400 min ⁻¹
Schlagzahl 1. Stufe	0 - 1750 min ⁻¹
Gewicht	1,7 kg
Akkuspannung	18 V
Herstellerbezeichnung	M18 FID3
Akkukapazität	5 Ah
typische Verwendung	Strong
Werkzeugaufnahme Antriebsprofil	HEX (E 6,3)
maximales Drehmoment 1. Stufe	40 Nm
Schlagzahl 4. Stufe	0 - 4400 min ⁻¹
Energieversorgung	Akkubetrieben
Anzahl enthaltener Akkus	2
maximaler Schrauben-Ø (8,8 – 12,9)	M16
Akkuart	Lithium-Ion
Schlagzahl 2. Stufe	0 - 3000 min ⁻¹
maximales Drehmoment 3. Stufe	226 Nm
Werkzeugaufnahme Abmessung	1/4 Zoll
Produktart	Schlagschrauber