

**Garant****Modulare Bodenmatte, dunkelgrau gesprenkelt, Typ: E****Bestelldaten**

Bestellnummer	964460 E
GTIN	4067263118145
Artikelklasse	9GM

**Beschreibung****Ausführung:**

Modulare Industrie-Arbeitsplatzmatte für mittlere bis hohe Beanspruchung, im flexiblen Verbundsystem verlegbar. Die ergonomische Gummimatte ist für trockene und nasse Geh- und Steharbeitsplätze geeignet. Die Mattenoberfläche verfügt über einen optimal abgestimmten Drehpunkt und eine sehr gute Rutsch- und Liegefestigkeit. Sehr einfach zu reinigende Oberfläche mit lichtreflektierenden Eigenschaften. Die ölbeständige Bodenmatte verfügt über eine Brandschutzklasse Bfl-s1. Durch die elastischen Eigenschaften der Gummimischung und die spezielle Geometrie auf der Rückseite hat die Matte eine besonders stoßdämpfende und aktivierende Wirkung, schützt vor ungesunder Kälte. Langlebige Matte, geeignet für den Mehrschichtbetrieb. Elektrisch ableitfähig, Oberflächenwiderstand von weniger als  $10^7\Omega$ . Matte ist mit einem ESD-Sicherheitslabel gekennzeichnet. An 2 Seiten abgeschrägte Kanten für stolperfreien Zugang. 2 gegenüberliegende Seiten mit Puzzleverzahnung / Schwalbenschwanzverbindung. Mittelstück für Reihenverlegung.

**Norm:**

EN 61340-4-1, REACH-konform.

**Hinweis:**

Verlegbar auf befestigtem Untergrund wie Beton / Estrich, Kunstharzboden, Asphalt, Fliesen. Der Unterbau muss eben, sauber und glatt sein. Gummimatten können problemlos mit dem Messer zugeschnitten werden.

**Technische Beschreibung**

Härte nach Shore A	55
Stärke	16 mm

Material	Nitrilkautschuk (NBR)
Länge	127 cm
steckbar	ja
Brandschutzklasse	Bfl-s1
Breite	100 cm
Gewicht	17,5 kg
Auslegelänge	124 cm
Steh-Komfort	Anti-Ermüdung
Steh-Komfort	Anti-Rutsch
Steh-Komfort	Isolierung (Temperatur)
Stoßschutz	Fußboden
Materialeigenschaft	ölfest
Materialeigenschaft	schwer entflammbar
Farbe	dunkelgrau gesprenkelt
Produktart	Arbeitsplatzmatte