Garant

GARANT Master Steel VHM-HPC-Bohrer zylindrischer Schaft DIN 6535 HB, TiAlN, ⌀ DC h7: 4mm

Bestelldaten

Bestellnummer	122476 4
GTIN	4067263123033
Artikelklasse	11E

Beschreibung

Ausführung:
Robuste Bohrerausführung und optimierte Spezialausspitzung für **bestmögliche Spanformung und sicheren Spanbruch** bei gleichzeitig **erhöhten Vorschubwerten.** **Weiterentwickelte Mikrogeometrie, konvexe** Schneidenform und **Kegelmantelanschliff** für zusätzliche Stabilität der Hauptschneide. **Optimierte Spannutgeometrie und patentierte Stirngeometrie** für **prozesssichere Spanabfuhr** in Stahlwerkstückstoffen und Guss. **Hochleistungsbeschichtung** der neuesten Generation.
Hinweis:
Spannutenlänge $L_C = L_2 + 1{,}5 \times D_C$.

Technische Beschreibung

Toleranz Nenn-⌀	h7
Vorschub f in Stahl < 1100 N/mm²	0,15 mm/U
Gesamtlänge L	66 mm
Norm	DIN 6537 K
Spannutenlänge L_c	24 mm
Nenn-⌀ D_C	4 mm
empfohlene maximale Bohrtiefe L_2	18 mm
Schaft-⌀ D_s	6 mm
Anzahl Schneiden Z	2

Serie	Master Steel
Beschichtung	TiAlN
Schneidstoff	VHM
Ausführung	4×D
Spitzenwinkel	140 Grad
Schaft	DIN 6535 HB mit h6
Innenkühlung	ja, mit 25 bar
Zerspanungsstrategie	HPC
Semi-Standard	ja
Farbring	grün
Produktart	Spiralbohrer

Anwenderdaten

	Eignung	V_c	ISO-Code
Stahl < 500 N/mm²	geeignet	170 m/min	P
Stahl < 750 N/mm²	geeignet	155 m/min	P
Stahl < 900 N/mm²	geeignet	145 m/min	P
Stahl < 1100 N/mm²	geeignet	130 m/min	P
Stahl < 1400 N/mm²	geeignet	110 m/min	P
Stahl < 55 HRC	geeignet	60 m/min	H
INOX < 900 N/mm²	bedingt geeignet	55 m/min	M
INOX > 900 N/mm²	bedingt geeignet	45 m/min	M
GG	geeignet	130 m/min	K
GGG	geeignet	90 m/min	K
Uni	geeignet		
nass maximal	geeignet		
nass minimal	geeignet		
Luft	geeignet		