

Garant**Gewindeschneidzeug-Satz mit Einschnitt-Gewindebohrern, für metrisches Gewinde: M3-12****Bestelldaten**

Bestellnummer	145314 M3-12
GTIN	4067263118367
Artikelklasse	11K

Beschreibung**Ausführung:**

Stabiler Blechkasten mit Tragegriff und 2 Exzenterverschlüssen. Jedes Werkzeug liegt transportsicher und geschützt in einer Schaumstoffeinlage und ist durch übersichtliche Anordnung sofort griffbereit. Die Gewindebohrer stellen sich beim Öffnen des Deckels automatisch auf. Detaillierte Beschreibung der Werkzeuge siehe Einzelprodukte.

Inhalt:

je 3 Einschnitt-Gewindebohrer Nr. 131450: Gr. M3; M4; M5; M6; M8; M10; M12

je 1 Schneideisen Nr. 140300: Gr. M3; M4; M5; M6; M8; M10; M12

je 1 Spiralbohrer Nr. 114150: Gr. 2,5; 3,3; 4,2; 5; 6,8; 8,5; 10,2

je 1 verstellbares Windeisen Nr. 148410: Gr. 1; 2

1 Werkzeughalter mit Ratsche Nr. 148701: Gr. 85

je 1 Schneideisenhalter Nr. 149310: Gr. 20×5; 20×7; 25×9; 30×11; 38×14

1 Gewindeschablone Nr. 477000: Gr. M/W

1 Schraubendreher Nr. 664300: Gr. 3×60

Technische Beschreibung

Breite	223 mm
Höhe	55 mm

Länge	420 mm
für metrische Gewinde	M3 – M12
Gewindeart	M
Flankenwinkel	60 Grad
Produktart	Schneideisen

Zubehör

Spiralbohrer HSSN Ø DC h8 (mm bzw. Zoll) 10,2	114150 10,2
Spiralbohrer HSSN Ø DC h8 (mm bzw. Zoll) 2,5	114150 2,5
Spiralbohrer HSSN Ø DC h8 (mm bzw. Zoll) 3,3	114150 3,3
Spiralbohrer HSSN Ø DC h8 (mm bzw. Zoll) 4,2	114150 4,2
Spiralbohrer HSSN Ø DC h8 (mm bzw. Zoll) 5	114150 5
Spiralbohrer HSSN Ø DC h8 (mm bzw. Zoll) 6,8	114150 6,8
Spiralbohrer HSSN Ø DC h8 (mm bzw. Zoll) 8,5	114150 8,5
Einschnitt-Gewindebohrer kurz M M10	131450 M10
Einschnitt-Gewindebohrer kurz M M12	131450 M12
Einschnitt-Gewindebohrer kurz M M3	131450 M3
Einschnitt-Gewindebohrer kurz M M4	131450 M4
Einschnitt-Gewindebohrer kurz M M5	131450 M5
Einschnitt-Gewindebohrer kurz M M6	131450 M6
Einschnitt-Gewindebohrer kurz M M8	131450 M8
Schneideisen 6g M M10	140300 M10
Schneideisen 6g M M12	140300 M12
Schneideisen 6g M M3	140300 M3
Schneideisen 6g M M4	140300 M4
Schneideisen 6g M M5	140300 M5
Schneideisen 6g M M6	140300 M6
Schneideisen 6g M M8	140300 M8

Blechkasten leer für Gewindeschneidzeug-Satz für metrisches Gewinde M3-12	145605 M3-12
Windeisen, verstellbar Typ 1	148410 1
Windeisen, verstellbar Typ 2	148410 2
Werkzeughalter mit Knarre Gesamtlänge 85 mm	148700 85
Schneideisenhalter für Schneideisen-Ø xHöhe 20X5 mm	149310 20X5
Schneideisenhalter für Schneideisen-Ø xHöhe 20X7 mm	149310 20X7
Schneideisenhalter für Schneideisen-Ø xHöhe 25X9 mm	149310 25X9
Schneideisenhalter für Schneideisen-Ø xHöhe 30X11 mm	149310 30X11
Schneideisenhalter für Schneideisen-Ø xHöhe 38X14 mm	149310 38X14
Gewindeschablone für Gewinde M/W	477000 M/W