



Dreh-Wendeschneidplatte DC.T 11T308, für mittlere Bearbeitung, Sorte: CA4515



Bestelldaten

Bestellnummer	260492 CA4515
GTIN	
Artikelklasse	25E

Beschreibung

Technische Beschreibung

Spanbrecher	GK
Vorschub f	0,1 - 0,3 mm/U
Eckenradius	0,8 mm
Schnittbedingung	leicht unterbrochen
Hauptanwendung	K
Schnitttiefe a_p	0,5 - 3 mm
Schnittgeschwindigkeit v_c Hauptanwendung	60 - 230 m/min
Sorte	CA4515
Schlicht/Schrupp-Zuordnung	Schrupp-Schlichten
Schneidstoff	HM

ISO-Code Wendeschneidplatte	DCMT 11T308
Anzahl Wechsel/Schneiden	2
Toleranz	M
Produktart	Wendeschneidplatte zum Drehen