

Garant**Bohr-Wendeschneidplatte SOGX 050204, für Wendeplatten-Vollbohrer, HB630, Typ: UNI**

Bestelldaten

Bestellnummer	234038 UNI
GTIN	4045197697677
Artikelklasse	21E

Beschreibung

Passend für:

GARANT Power Drill Nr. 234000 – 234025.

Empfehlung:Beim Anbohren mit Halter Nr. 234015 und Nr. 234025 den Vorschub auf 70% reduzieren.
Vorschub f: 0,04 - 0,16 mm/U

Technische Beschreibung

Typ	UNI
Serie	Power Drill
Anzahl Wechsel/Schneiden	4
ISO-Code Wendeschneidplatte	SOGX 050204
Sorte	HB630
Schneidstoff	HM
Vorschub f	0,04 - 0,16 mm/U

Produktart

Wendescheidplatte zum Bohren

Anwenderdaten

	Eignung	V_c	ISO-Code
Stahl < 500 N/mm ²	geeignet	260 m/min	P
Stahl < 750 N/mm ²	geeignet	240 m/min	P
Stahl < 900 N/mm ²	geeignet	210 m/min	P
Stahl < 1100 N/mm ²	geeignet	170 m/min	P
Stahl < 1400 N/mm ²	bedingt geeignet	140 m/min	P
INOX < 900 N/mm ²	geeignet	160 m/min	M
INOX > 900 N/mm ²	bedingt geeignet	140 m/min	M
GG(G)	geeignet	140 m/min	K
Uni	geeignet		
nass maximal	geeignet		