

**HOLEX®**
**DCMT 11T308 Set 10-teilig, Sorte: HBX130**

**Bestelldaten**

Bestellnummer	260506 HBX130
GTIN	4045197670106
Artikelklasse	22D

**Beschreibung**

DCMT 11T308 Set à 10 Stück HBX130 Sorte: HBX130

Spanbrecher: MM

 Schnitttiefe  $a_p$ : 0,1 - 3,75 mm

 Vorschub  $f$ : 0,06 - 0,36 mm/U

 Schnittgeschwindigkeit  $v_c$  Hauptanwendung: 60 - 200 m/min

**Technische Beschreibung**

Schnittgeschwindigkeit $v_c$ Hauptanwendung	60 - 200 m/min
Spanbrecher	MM
Schnittbedingung	leicht unterbrochen
Vorschub $f$	0,06 - 0,36 mm/U
Schnitttiefe $a_p$	0,1 - 3,75 mm
Eckenradius	0,8 mm
Hauptanwendung	M

Sorte	HBX130
Schlicht/Schrupp-Zuordnung	Schlichten
Schneidstoff	HM
ISO-Code Wendeschneidplatte	DCMT 11T308
Anzahl Wechsel/Schneiden	2
Produktart	Wendeschneidplatte zum Drehen