



Winkelschleifer Akku, Typ: 71221661



Bestelldaten

Bestellnummer	077149 71221661
GTIN	4068708005075
Artikelklasse	03F

Beschreibung

Ausführung:

Fein 18V-Akku Winkelschleifer mit AMPShare Akkutechnologie, für effektive Trenn-, Schleif- und Entgratarbeiten im Montageeinsatz.

- **Der neue, vom Gehäuse entkoppelte FEIN Power Drive Motor sorgt für hohe Laufruhe und vibrationsarmes Arbeiten.**

Leistungsstarker und robuster Winkelschleifer mit wartungsarmen Fein Power Drive Motor.

- **Elektronische Drehzahlvorwahl.**

Lieferumfang:

Ohne Akkus und ohne Ladegerät. Inklusive Schutzhaube, werkzeuglose Schnellspannmutter, Anti-Vibrationshandgriff, Schlüssel, L-BOXX.

Hinweis:

Passende Akkus finden Sie unter Nr. 073856 - 073858 bzw. Starterset unter Nr. 073863 - 073867

Technische Beschreibung

Gewicht	2 kg
Wiederanlaufsperr	ja
Kickbackstop	nein
Akkuart	Lithium-Ion

Energieversorgung	Akkubetrieben
Überlastschutz	ja
Verpackung	Systemkoffer (L-Boxx)
elektronische Drehzahlvorwahl	ja
Sanftanlauf	ja
maximaler Scheiben-Ø	125 mm
Totmannschaltung	nein
maximale Vibration nach EN	5 m/s ²
Akkuspannung	18 V
maximale Trenntiefe	25 mm
Anzahl enthaltener Akkus	0
Herstellerbezeichnung	CCG18-125-12S AS
maximale Drehzahl	2500 - 8500 min ⁻¹
passender Akku – Lieferant/Akkutyp/Spannung	Bosch 18 V
Produktart	Winkelschleifer

Zubehör

Li-Ionen AkkuProCore Akkutyp, Akkuspannung C18 V	073856 C18
Akku-Starter-SetProCore Akkutyp, Akkuspannung C18 V	073867 C18