

REMS

## Schneidkluppe „EVA Set R“ komplett mit Stahlblechkasten, Typ: 1/2-1.1/4



### Bestelldaten

Bestellnummer	820301 1/2-1.1/4
GTIN	4039976048361
Artikelklasse	84B

### Beschreibung

#### Ausführung:

Schneller Schneidkopfwechsel durch einfaches Einstecken in den Knarrenkopf mit Schnellverriegelung. Schneidköpfe mit langer Rohrführung und genau eingestellten Schneidbacken. Die Schneidbacken sind besonders verschleißfest und austauschbar. Ratsche umschaltbar für Rechts- oder Linksgang. Mit umgedrehten Schneidbacken auch zum Gewindeschneiden bis dicht an die Wand (an kurzen, bereits installierten Rohrstutzen) geeignet. Nicht geeignet für VA-Rohre.

#### Verwendung:

Als handliche und leichte Kluppe zum Mitnehmen auf Baustellen. **Der kleine Kopf-Ø ermöglicht das Arbeiten an engen Stellen.**

#### Passend für:

Whitworth-Rohrgewinde nach DIN EN 10226 **konisch 1:16**.

#### Inhalt:

dazugehörige Schneidköpfe je 1 St.  
(für Whitworth-Rohrgewinde): 1/2; 3/4; 1; 1.1/4 Zoll;  
Ratschenarm: 1 St.

#### Hinweis:

Folgende Teile sind auf Anfrage auch einzeln erhältlich:

- **Ratschenarm.**
- **komplette Schneidköpfe mit Backen, sowie Ersatzbacken.**

Bei Bestellung bitte gewünschte Größe angeben.

### Technische Beschreibung

Anzahl Ratschenarme	1
Whithworth Rohrgewindeschneidkopf	1/2; 3/4; 1; 1.1/4 Zoll
Norm	DIN EN 10226
Verpackung	Stahlblechkoffer
Produktart	Schneidkluppe

## Zubehör

Ratschenarm „Central“ Typ C1.1/4	820600 C1.1/4
Schneidkopf mit Backen Gewindeart R1	820650 R1
Tragkasten aus Stahlblech für Gewindeschneidkluppe „Central“ Typ C1.1/4	820620 C1.1/4
Schneidkopf mit Backen Gewindeart R1.1/4	820650 R1.1/4
Schneidkopf mit Backen Gewindeart R1/2	820650 R1/2
Schneidkopf mit Backen Gewindeart R3/4	820650 R3/4