



## Akku-Kreissäge, Typ: M12FCS442



### Bestelldaten

Bestellnummer	078207 M12FCS442
GTIN	4058546483609
Artikelklasse	03L

### Beschreibung

#### Ausführung:

**M12 FUEL™ Akku-Kreissäge mit bürstenlosem POWERSTATE™ Motor.**

- **Magnesiumschuh reduziert das Gewicht und maximiert die Haltbarkeit.**
- **Integriertes Staubgebläse hält die Schnittlinie frei.**
- **LED-Licht beleuchtet die Schnittlinie für bessere Sichtbarkeit.**

#### Hinweis:

Passende Ersatzakkus und Startersets finden Sie ab Nr. 073814 und Nr. 073839.

### Technische Beschreibung

Gewicht	7,8 kg
Ausführung	Handkreissäge
maximale Schnitttiefe 90°	44 mm
Energieversorgung	Akkubetrieben
Anzahl enthaltener Akkus	2
Herstellerbezeichnung	M12 FCS442 502X
Akkuart	Lithium-Ion
Sägeblatt-Bohrungs-Ø	20 mm

Akkukapazität	5 Ah
Verpackung	Systemkoffer (HD=Heavy Duty)
maximale Vibration nach EN	1,5 m/s <sup>2</sup>
maximale Drehzahl	3600 min <sup>-1</sup>
passender Akku – Lieferant/Akkutyp/Spannung	Milwaukee Typ B 12 V
Sägeblatt-Ø	140 mm
Akkuspannung	12 V
Produktart	Säge

---

## Zubehör

Li-Ion System M12B4 Akkutyp MB12	073815 MB12
Li-Ion System M12B6 Akkutyp MB12	073829 MB12
Akku-Ladegerät Typ M1218C	073840 M1218C
Akku-Ladegerät Typ M1218FC	073840 M1218FC
Akku-Ladegerät Typ M1218SC	073840 M1218SC