

Garant GRIDLINE

**ESD-Schublade 50 kg, 26×24G, Schubladen-Fronthöhe: 125mm****Bestelldaten**

|               |               |
|---------------|---------------|
| Bestellnummer | 972453 125    |
| GTIN          | 4067263126317 |
| Artikelklasse | 9GK           |

**Beschreibung****Ausführung:**

**100% Vollauszug-Schubladen** mit Differenzialauszug. Schubladen mit Stanzungen für die Aufnahme von Schlitztrennleisten im 25-mm-Raster (ab Schubladen-Fronthöhe 75 mm). Tragfähigkeit 50 kg.

**Lieferumfang:**

Schublade komplett mit je 1 Paar Führungsschienen.

**Lackierung:**

Lichtgrau ähnlich RAL 7035, **ESD-pulverbeschichtet.**

**Technische Beschreibung**

|                            |                 |
|----------------------------|-----------------|
| Einsatzbereich             | Werkzeugschrank |
| Nutztiefe                  | 600 mm          |
| Nutztiefe in G             | 24              |
| Schubladen Nutzfläche in G | 26×24           |
| Nutzhöhe                   | 100 mm          |
| Gewicht                    | 15 kg           |
| Nutzbreite                 | 650 mm          |
| Nutzbreite in G            | 26              |
| Fronthöhe                  | 125 mm          |

|  |           |
|--|-----------|
| Schubladen/Auszugboden Tragfähigkeit   | 50 kg     |
| Schubladenauszug (Teil-/Vollauszug)    | 100 %     |
| elektrostatische Eigenschaft           | EGB/ESD   |
| Schubladen Nutzbreite × Nutztiefe in G | 26×24G    |
| Produktart                             | Schublade |