

Garant GRIDLINE

ESD-Schublade, 36×24G, Schubladen-Fronthöhe: 200mm**Bestelldaten**

Bestellnummer	972473 200
GTIN	4067263126454
Artikelklasse	9GK

Beschreibung**Ausführung:****100% Vollauszug-Schubladen** mit Differenzialauszug.

Stanzungen für die Aufnahme von Schlitztrennleisten im 25-mm-Raster (ab Schubladen-Fronthöhe 75 mm).

Tragfähigkeit 50 kg.

Lieferumfang:

Schublade komplett mit je 1 Paar Führungsschienen.

Lackierung:Schubladenkorpus und Fronten lichtgrau ähnlich RAL 7035 **ESD-pulverbeschichtet.****Technische Beschreibung**

Nutzhöhe	175 mm
Schubladen/Auszugboden Tragfähigkeit	50 kg
Nutztiefe	600 mm
Fronthöhe	200 mm
Einsatzbereich	Werkzeugschrank
Schubladen Nutzfläche in G	36×24
Nutztiefe in G	24
Gewicht	22 kg
Nutzbreite in G	36

Nutzbreite	900 mm
mit Schubladen Einzelentriegelung	nein
Schubladenauszug (Teil-/Vollauszug)	100 %
elektrostatische Eigenschaft	EGB/ESD
Schubladen Nutzbreite × Nutztiefe in G	36×24G
Produktart	Schublade