

Garant GRIDLINE

ESD-Werkzeugschrankgehäuse für Schubladen, 36×24G, Höhe: 1500mm**Bestelldaten**

Bestellnummer	972470 1500
GTIN	4067263126522
Artikelklasse	9GK

Beschreibung**Ausführung:**

Werkzeugschrankgehäuse ESD-leitfähig in 40×28G, passend für Schubladen 36×24G. Zur Aufnahme von Schubladen im 25-mm-Raster. Gehäuse zentral verschließbar durch Stiftzylinderschloss. Passende Schubladen unter Nr. 972473.

Inklusive ESD-Erdungskabel.**Lackierung:**

Korpus lichtgrau ähnlich RAL 7035 **ESD-pulverbeschichtet.**

Hinweis:

Alle Kunststoffteile (z.B. Abdeckkappen) und Griffleisten sind nicht ESD-leitfähig. Bei der Bestückung der Werkzeugschrankgehäuse mit Schubladen ist zu beachten, dass die Summe der einzelnen Schubladen-Fronthöhen die Schranknutzhöhe ergibt.

Technische Beschreibung

Tiefe in G	28
Nutzhöhe für Schubladen	1400 mm
Nutzhöhe	1400 mm
Breite in G	40

Anzahl Auszugboden	0
maximale Tragfähigkeit	4000 kg
Anzahl Schubladen	0
ESD-Ausstattung	ja
Gewicht	65 kg
Breite	1000 mm
ESD-Erdungskabel inklusive	ja
Anzahl Tür	0
Höhe	1500 mm
Schließsystem elektronisch – umrüstbar	ja
Erdung	Erdungsanschluss am Gehäuse
Tiefe	700 mm
Schubladenauszug	Auszugssperre
Höhenverstellung im Raster	25 mm
Stiftzylinderschloss	modularer Steckeseinsatz
elektrostatische Eigenschaft	EGB/ESD
Schubladen Nutzbreite × Nutztiefe in G	36×24G
Produktart	Werkzeugschrankgehäuse

Zubehör

Schlossblende für GridLine Typ HU21	914227 HU21
-------------------------------------	-------------