

**Garant****Abstechplatte neutral, HU9215, Stechbreite w: 8mm****Bestelldaten**

Bestellnummer	273296 8
GTIN	4067263126706
Artikelklasse	21H

**Beschreibung****Verwendung:**

Für Stechschwerter Nr. 273551 – 273558.

**Technische Beschreibung**

Stechbreite w	8 mm
Eckenradius	0,8 mm
Vorschub f in Stahl < 900 N/mm <sup>2</sup>	0,19 mm/U
Schneidstoff	HM
Beschichtung	unbeschichtet
Hauptanwendung	K
Schnittbedingung	stark unterbrochen
Sorte	HU9215
Anzahl Wechsel/Schneiden	1
Wendeschneidplattenprofil	neutral
Produktart	Wendeschneidplatte zum Stechdrehen

**Anwenderdaten**

	Eignung	V <sub>c</sub>	ISO-Code
Stahl < 500 N/mm <sup>2</sup>	bedingt geeignet	110 m/min	P

## Datenblatt

Stahl < 750 N/mm <sup>2</sup>	bedingt geeignet	100 m/min	P
Stahl < 900 N/mm <sup>2</sup>	bedingt geeignet	80 m/min	P
Stahl < 1100 N/mm <sup>2</sup>	bedingt geeignet	70 m/min	P
GG(G)	geeignet	100 m/min	K
kontinuierlich	geeignet		
unregelmäßig	bedingt geeignet		
nass maximal	geeignet		