

Garant
GARANT Master Alu SlotMachine VHM-Schruppfräser HPC, DLC, Ø e8 DC: 5mm

Bestelldaten

Bestellnummer	205251 5
GTIN	4067263130369
Artikelklasse	11X

Beschreibung
Ausführung:

Zum Schruppen. Spezieller Schliff für die Bearbeitung von NE- Metallen.

Vorteil:
Optimierte Nutenform, exzentrischer Hinterschliff, große Spanräume.

Bis $2 \times D$ ins Volle bei höchsten Vorschubraten und hoher Laufruhe.

Rampen bis 45° möglich.

Höchste Vorschubraten beim senkrechten Eintauchen durch **spezielle Tauchgeometrie** möglich.

Technische Beschreibung

Wuchtgüte mit Schaft	G 2,5 mit HB
Schneidenlänge L_c	9 mm
Eckenverrundung r_v	0,2 mm
Spiralwinkel	35 Grad
Vorschub f_z für Nutenfräsen in Alu kurzspanend	0,06 mm
Vorschub f_z für Besäumen in Alu kurzspanend	0,08 mm
Gesamtlänge L	57 mm
Schaft-Ø D_s	6 mm
Schaft	DIN 6535 HB mit h6

Zähnezahl Z	3
Toleranz Nenn-Ø	e8
Zustellrichtung	horizontal, schräg und vertikal
Schneiden-Ø D_c	5 mm
Serie	Master Alu
Beschichtung	DLC
Schneidstoff	VHM
Norm	DIN 6527
Fräsprofil	WR
Spiralwinkel-Eigenschaft	ungleich
Teilung der Schneiden	ungleich
Eingriffsbreite a_e bei Fräsoperation	0,5×D bei Besäumen
Eingriffsbreite a_e bei Fräsoperation	Vollnut Schnitttiefe 1×D
Innenkühlung	nein
Zerspanungsstrategie	HPC
Farbring	gelb
Produktart	Eckfräser

Anwenderdaten

	Eignung	V_c	ISO-Code
Alu	geeignet	450 m/min	N
Alu (kurzspanend)	geeignet	400 m/min	N
Alu > 10% Si	geeignet	380 m/min	N
PA 66	bedingt geeignet	120 m/min	N
PEEK	bedingt geeignet	100 m/min	N
Cu	geeignet	160 m/min	N
CuZn	geeignet	200 m/min	N
nass maximal	geeignet		
nass minimal	bedingt geeignet		

trocken	bedingt geeignet
Luft	geeignet
Dienstleistungen	
Schaftschleifen Typ HB	129100 HB