

**KOMET® Feindreheinsatz M302, Typ: 40****Bestelldaten**

Bestellnummer	238310 40
GTIN	4047109082380
Artikelklasse	24J

**Beschreibung****Ausführung:**

Passend dazu: Nr. 268880 BK6425, 268881 BK6425, 268881 BK8425, 268887 P25M, 268887 BK8425 und 268887 K10.

**Hinweis:**

**Verwendung mit dem passenden Feinverstellkopf B301.** Passende Wendeschneidplatten W30 links und W30/W57 in neutraler Ausführung.

**Technische Beschreibung**

ISO-Code Wendeschneidplatte	TO.X 0902..
Wendeplattenschrauben-Set	239653 8IP7
passend für Feinverstellkopf Nr. 238301	58; 70
Grobverstellweg S	7 mm
Außen-Ø D <sub>1</sub>	20 mm
Nutzlänge L <sub>1</sub>	56 mm
Produktart	Spindelwerkzeug

---

## Zubehör

PrecisionBit für Torx Plus®, 1/4 Zoll E 6,3 Torx Plus®-Profil  
8IP

674252 8IP

Torx Plus® Klemmschrauben-Set10-teilig Antrieb 8IP7

239653 8IP7

8 mm-Klinge, mit Magnetmit 1/4 Zoll-Bit-Aufnahme ganze  
Länge 50 mm

659874 50