KYOCERa

Dreh-Wendeschneidplatte WNGA 080408, CBN (0°), Typ: ME



Bestelldaten

Bestellnummer	255689 ME		
GTIN	4960664599356		
Artikelklasse	25H		

Beschreibung

Ausführung:

MEGACOAT-beschichtete CBN-Wendeplatten. MultiEdge; 2 bzw. 3 Schneiden je Wendeplatte.

Sorte: KBN05M

Schneidkantenausführung: ME Schnitttiefe a_p: 0,05 - 0,2 mm Vorschub f: 0,1 - 0,2 mm/U

Schnittgeschwindigkeit v_c Hauptanwendung: 120 - 200 m/min

Technische Beschreibung

Schnittbedingung	kontinuierlich	
Schnitttiefe a _p	0,05 - 0,2 mm	
Schneidkantenausführung	ME	
Schnittgeschwindigkeit v _c Hauptanwendung	120 - 200 m/min	
Eckenradius	0,8 mm	
Vorschub f	0,1 - 0,2 mm/U	



Sorte	KBN05M		
Schlicht/Schrupp-Zuordnung	Schlichten		
Schneidstoff	CBN		
ISO-Code Wendeschneidplatte	WNGA 080408		
Anzahl Wechsel/Schneiden	3		
Produktnamensattribut	KBN05M		
Produktart	Wendeschneidplatte zum Drehen		

Anwenderdaten

	Eignung	\mathbf{V}_{c}	ISO-Code
Stahl < 55 HRC	geeignet		
Stahl < 60 HRC	geeignet		
Stahl < 67 HRC	geeignet		
kontinuierlich	geeignet		
unregelmäßig	bedingt geeignet		
trocken	geeignet		