

Garant**Gewindeschneidzeug-Satz mit Gewindebohrer-Sätzen 3-teilig, für metrisches Gewinde: M3-12****Bestelldaten**

Bestellnummer	145114 M3-12
GTIN	4067263125006
Artikelklasse	11K

Beschreibung**Ausführung:**

Stabiler Blechkasten mit Tragegriff und 2 Exzenterverschlüssen. Jedes Werkzeug liegt transportsicher und geschützt in einer Schaumstoffeinlage und ist durch übersichtliche Anordnung sofort griffbereit. Die Gewindebohrer stellen sich beim Öffnen des Deckels automatisch auf. Detaillierte Beschreibung der Werkzeuge siehe Einzelprodukte.

Inhalt:

je 1 Gewindebohrer-Satz 3-teilig Nr. 130150: Gr. M3; M4; M5; M6; M8; M10; M12

je 1 Schneideisen Nr. 140300: Gr. M3; M4; M5; M6; M8; M10; M12

je 1 Spiralbohrer Nr. 114150: Gr. 2,5; 3,3; 4,2; 5; 6,8; 8,5; 10,2

je 1 verstellbares Windeisen Nr. 148410: Gr. 1; 2

1 Werkzeughalter mit Ratsche Nr. 148701: Gr. 85

je 1 Schneideisenhalter Nr. 149310: Gr. 20×5; 20×7; 25×9; 30×11; 38×14

1 Gewindeschablone Nr. 477000: Gr. M/W

1 Schraubendreher Nr. 664300: Gr. 3×60

Technische Beschreibung

Länge	418 mm
für metrische Gewinde	M3 – M12

Höhe	58 mm
Breite	229 mm
Gewindeart	M
Flankenwinkel	60 Grad
Produktart	Schneideisen

Zubehör

Spiralbohrer HSSN Ø DC h8 (mm bzw. Zoll) 10,2	114150 10,2
Spiralbohrer HSSN Ø DC h8 (mm bzw. Zoll) 2,5	114150 2,5
Spiralbohrer HSSN Ø DC h8 (mm bzw. Zoll) 3,3	114150 3,3
Spiralbohrer HSSN Ø DC h8 (mm bzw. Zoll) 4,2	114150 4,2
Spiralbohrer HSSN Ø DC h8 (mm bzw. Zoll) 5	114150 5
Spiralbohrer HSSN Ø DC h8 (mm bzw. Zoll) 6,8	114150 6,8
Spiralbohrer HSSN Ø DC h8 (mm bzw. Zoll) 8,5	114150 8,5
Hand-Gewindebohrer-Satz M M10	130150 M10
Hand-Gewindebohrer-Satz M M12	130150 M12
Hand-Gewindebohrer-Satz M M3	130150 M3
Hand-Gewindebohrer-Satz M M4	130150 M4
Hand-Gewindebohrer-Satz M M5	130150 M5
Hand-Gewindebohrer-Satz M M6	130150 M6
Hand-Gewindebohrer-Satz M M8	130150 M8
Schneideisen6g M M10	140300 M10
Schneideisen6g M M12	140300 M12
Schneideisen6g M M3	140300 M3
Schneideisen6g M M4	140300 M4
Schneideisen6g M M5	140300 M5
Schneideisen6g M M6	140300 M6
Schneideisen6g M M8	140300 M8

Blechkasten leer für Gewindeschneidzeug-Satz für metrisches Gewinde M3-12	145605 M3-12
Windeisen, verstellbar Typ 1	148410 1
Windeisen, verstellbar Typ 2	148410 2
Werkzeughalter mit Knarre Gesamtlänge 85 mm	148700 85
Schneideisenhalter für Schneideisen-Ø xHöhe 20X5 mm	149310 20X5
Schneideisenhalter für Schneideisen-Ø xHöhe 20X7 mm	149310 20X7
Schneideisenhalter für Schneideisen-Ø xHöhe 25X9 mm	149310 25X9
Schneideisenhalter für Schneideisen-Ø xHöhe 30X11 mm	149310 30X11
Schneideisenhalter für Schneideisen-Ø xHöhe 38X14 mm	149310 38X14
Gewindeschablone für Gewinde M/W	477000 M/W