

**Garant****Dreh-Wendeschneidplatte SCGT 09T302, für mittlere Bearbeitung, Sorte: HB7310**

## Bestelldaten

Bestellnummer	260761 HB7310
GTIN	4045197670267
Artikelklasse	21G

## Technische Beschreibung

Schnitttiefe $a_p$	0,1 - 4 mm
Hauptanwendung	N
Schnittbedingung	kontinuierlich
Spanbrecher	AM
Vorschub $f$	0,05 - 0,5 mm/U
Eckenradius	0,2 mm
Sorte	HB7310
Schnittgeschwindigkeit $v_c$ Hauptanwendung	350 - 600 m/min
Schlicht/Schrupp-Zuordnung	Schruppen
Schlicht/Schrupp-Zuordnung	Schlichten
Schlicht/Schrupp-Zuordnung	Schrupp-Schlichten

Schneidstoff	HM
ISO-Code Wendeschneidplatte	SCGT 09T302
Anzahl Wechsel/Schneiden	4
Toleranz	G
Produktart	Wendeschneidplatte zum Drehen