



## KOMET KUB Quatron® Wendepplatten-Vollbohrer mit Kombischaft, für Wendeschneidplatten SOEX, Ø DC: 29,5mm



### Bestelldaten

Bestellnummer	235500 29,5
GTIN	4047109047334
Artikelklasse	24P

### Beschreibung

#### Ausführung:

#### Mit Kombischaft.

- Optimierte Kühlkanäle für sicheren Spanabtransport.
- Spitzenwinkel 174° für fast ebenen Bohrungsgrund.

#### Verwendung:

- Stehender und rotierender Einsatz.
- Für schwierige Bohrbedingungen (Walzhaut, Gusschrägen, unterbrochenen Schnitt).
- Für Bohrungen mit Toleranz  $\pm 0,2$  mm.

Mit Wendepplatten Nr. 236520 – 236576.

#### Lieferumfang:

Inklusive Klemmschrauben (ohne Wendeschneidplatten).

#### Hinweis:

Weitere Größen auf Anfrage lieferbar.

Auskraglänge  $L_A$ : 84 mm

Schaft-Ø  $D_s$ : 32 mm

Schaftlänge  $L_s$ : 60 mm

ISO-Code Wendeschneidplatte: SOEX 090408 32-..

Wendep Plattenschrauben-Set: 239652 15IP1 (2,8 Nm)

### Technische Beschreibung

ISO-Code Wendeschneidplatte	SOEX 090408 32-..
Anzahl Schneiden Z	1
Schaft-Ø $D_s$	32 mm

Nutzlänge L <sub>1</sub>	60 mm
Wendeplattenschrauben-Set	239652 15IP1 (2,8 Nm)
Schaftlänge L <sub>s</sub>	60 mm
Serie	KUB Quatron®
Nenn-Ø D	29,5
Gesamtlänge L	144 mm
Auskraglänge L <sub>A</sub>	84 mm
Bohrtiefe für Wendeplattenbohrer bis	2×D
Schaft	DIN 6535 HE, DIN 6595
Bohrverwendung	Zentrierbohren
Bohrverwendung	Durchbohren
Bohrverwendung	Querbohren
Bohrverwendung	ballig
Bohrverwendung	Paketbohren
Bohrverwendung	schräg Anbohren
Bohrverwendung	schräger Austritt
Bohrverwendung	Auskesselung
Innenkühlung	ja

## Zubehör

Torx Plus® Klemmschrauben-Set 10-teilig Antrieb 15IP1	239652 15IP1
PrecisionBit für Torx Plus®, Schaft E 6,3 Torx Plus®-Profil 15IP	674252 15IP
Drehmoment-Schraubendreher, fest eingestellt eingestelltes Drehmoment 2,8 N·m	211750 2,8