



DCMT 070204 Set 10-teilig, Sorte: HBX020



Bestelldaten

| | |
|---------------|---------------|
| Bestellnummer | 260502 HBX020 |
| GTIN | 4045197669964 |
| Artikelklasse | 22D |

Beschreibung

DCMT 070204 Set à 10 Stück HBX020 Sorte: HBX020

Spanbrecher: PM

Schnitttiefe a_p : 0,1 - 3,75 mm

Vorschub f : 0,06 - 0,36 mm/U

Schnittgeschwindigkeit v_c Hauptanwendung: 80 - 300 m/min

Technische Beschreibung

| | |
|---|---------------------|
| Vorschub f | 0,06 - 0,36 mm/U |
| Spanbrecher | PM |
| Schnittbedingung | leicht unterbrochen |
| Eckenradius | 0,4 mm |
| Hauptanwendung | P |
| Schnitttiefe a_p | 0,1 - 3,75 mm |
| Schnittgeschwindigkeit v_c Hauptanwendung | 80 - 300 m/min |

| | |
|-----------------------------|-------------------------------|
| Sorte | HBX020 |
| Schlicht/Schrupp-Zuordnung | Schlichten |
| Schneidstoff | HM |
| ISO-Code Wendeschneidplatte | DCMT 070204 |
| Anzahl Wechsel/Schneiden | 2 |
| Produktart | Wendeschneidplatte zum Drehen |