

Rundschlinge grün 2000 kg, Nutzlänge: 1,5m



Bestelldaten

Bestellnummer	086255 1,5
GTIN	4049924500131
Artikelklasse	08Z

Beschreibung

Ausführung:

Extrem widerstandsfähige Rundschlingen (EN 1492-2) mit nahtloser und scheuerfester Einfach-Ummantelung.

Verwendung:

Zum Heben und Bewegen von Bauteilen.

Hinweis:

Liefermöglichkeit bis zu folgenden Hebelasten: 150 t (Polyester), 180 t (Dyneema).

Technische Beschreibung

Umfangslänge	3 m
Nutzlänge	1,5 m
Schlingenbreite	48 mm
Traglast einfach direkt WLL	2000 kg
Traglast einfach geschnürt WLL	1600 kg
Traglast doppelt WLL bis 7°	4000 kg
Traglast doppelt WLL 7° – 45°	2800 kg
Traglast doppelt WLL 45° – 60°	2000 kg
Produktart	Rundschlinge

