


Garant**Dreh-Wendeschneidplatte SC.T 09T304, für mittlere Bearbeitung, Sorte: HB7020****Bestelldaten**

Bestellnummer	260762 HB7020
GTIN	4045197699749
Artikelklasse	21G

Beschreibung

SC.T 09T304 HB7020 Eckenradius: 0,4 mm

Sorte: HB7020

Spanbrecher: SM

Toleranz: M

Schnitttiefe a_p : 0,5 - 2,5 mmVorschub f : 0,1 - 0,3 mm/U**Technische Beschreibung**

Eckenradius	0,4 mm
Schnitttiefe a_p	0,5 - 2,5 mm
Schnittbedingung	leicht unterbrochen
Spanbrecher	SM
Hauptanwendung	P
Vorschub f	0,1 - 0,3 mm/U

Sorte	HB7020
Schnittgeschwindigkeit v_c Hauptanwendung	120 - 350 m/min
Schlicht/Schrupp-Zuordnung	Schrupp-Schichten
Schneidstoff	HM
ISO-Code Wendeschneidplatte	SCMT 09T304
Anzahl Wechsel/Schneiden	4
Toleranz	M
Produktart	Wendeschneidplatte zum Drehen