



Werkstattmessschieber in Leichtbauweise, Messbereich: 300mm



Bestelldaten

Bestellnummer	412770 300
GTIN	4067263118947
Artikelklasse	42A

Beschreibung

Ausführung:

Werkstatt-Messschieber in **Leichtbauweise**. **Parallaxfreie Ablesung** mit höchstem Kontrast durch weiße Skalierung auf schwarzer Fläche. Optimale Führungs- und Gleiteigenschaften durch innenliegende, doppelte Prismenführung. Messschnäbel austauschbar aus rostfreiem, gehärteten Stahl, feinstgeschliffen.

Sonderzubehör:

Messschnäbel 125 mm, 150 mm.

Technische Beschreibung

Innenmessansatz-Ø	10 mm
Norm	Werksnorm
Nonius	1/20
Fehlergrenze	0,05 mm
Kalibrierung	A1
Schnabellänge	90 mm
Verpackung	stabile Box
Messbereich	0 - 300 mm
Gewicht	0,5 kg
Messtechnik	analog

alle Teile	gehärtet
Produktart	Werkstattmessschieber

Dienstleistungen

KalibrierungMessschieber / Tiefenmessschieber maximaler Messbereich 300 mm	021000 300
DAkkS-KalibrierungMessschieber / Tiefenmessschieber maximaler Messbereich 300 mm	021010 300

Zubehör

Holzetui für Messschieber-Größe 300 mm	415330 300
--	------------