



Werkstattmessschieber in Leichtbauweise, Messbereich: 500mm



Bestelldaten

Bestellnummer	412770 500
GTIN	4067263118954
Artikelklasse	42A

Beschreibung

Ausführung:

Werkstatt-Messschieber in **Leichtbauweise**. **Parallaxfreie Ablesung** mit höchstem Kontrast durch weiße Skallierung auf schwarzer Fläche. Optimale Führungs- und Gleiteigenschaften durch innenliegende, doppelte Prismenführung. Messschnäbel austauschbar aus rostfreiem, gehärteten Stahl, feinstgeschliffen.

Sonderzubehör:

Messschnäbel 125 mm, 150 mm.

Technische Beschreibung

Schnabellänge	90 mm
Kalibrierung	A1
Innenmessansatz-Ø	10 mm
Fehlergrenze	0,07 mm
Gewicht	0,6 kg
Verpackung	stabile Box
Messbereich	0 - 500 mm
Norm	Werksnorm
Nonius	1/20
Messtechnik	analog

alle Teile	gehärtet
Produktart	Werkstattmessschieber

Dienstleistungen

KalibrierungMessschieber / Tiefenmessschieber maximaler Messbereich 500 mm	021000 500
DAkkS-KalibrierungMessschieber / Tiefenmessschieber maximaler Messbereich 500 mm	021010 500

Zubehör

Holzetui für Messschieber-Größe 500 mm	415330 500
--	------------